

ハンナは今年もやります！

2015

デジタル残留塩素計キャンペーン

比色板をお使いの方へ

「目視だと微妙な色の違いで判別が難しい...」
「人によって読み取り値の差が出る...」
といったことはありませんか？

ハンナの デジタル残留塩素チェッカーは

- 💡 誰が測定してもぱっ！とデジタル表示されるため信頼性が高く安心！
- 💡 飲料水、学校給食、プール、公衆浴場、ビル・施設管理などで実績多数！
- 💡 公定法に準拠したDPD試薬を使った吸光光度計です！
- 💡 小型・軽量で持ち運びや保管もラク！
- 💡 デジタル測定器なのに安価！

2015年10月末 までの

キャンペーン期間中は

HI 701 (遊離塩素)

HI 711 (全塩素)

各本体 + 試薬25回分*

7,800円
(税別)



※キャンペーン内容
製品同梱の試薬引換票の提出により試薬25回分を無償でプレゼント致します。試薬はそれぞれ粉末タイプです。

HI 701 実物大です

ハンナではそのほとんどの製品を設計から製造、供給、サポートまですべて自社で行っています。
これこそがハンナの“360°バリュー”の源です。

過去 30 年に渡り、ハンナでは斬新で革新的な製品を生み出しご提供してきました。

この Checker HC シリーズも例外ではありません。

手のひらにぴったりと収まるくらい小さくてしかも斬新なデザインでありながら、高精度で取り扱いも簡単な製品を驚くほどの価格でご提供させていただきます。

ハンナインストルメンツは世界有数の分析機器メーカーです。この Checker HC シリーズは ISO 9001:2000 を認証取得した最先端のヨーロッパの工場で製造されています。またいずれの機種も EN 61326-1 および EN 61010-1 の基準に対する CE (ヨーロッパ地域での法的規制に対する適合マーク) の認証を受けています。

※本器について次の点は予めご承知おき下さい。

- ・防水機能は付いておりません。
- ・トレサビリティには対応しておりません。
- ・上部のカバーは 90° 以上開かないで下さい。



Checker HC シリーズでの測定はこんなに簡単です



測定する水を入れたガラスセルを本体にセットし、ゼロに設定します。



ガラスセルを取出しその水に試薬を加えます。



(写真はイメージです。上部のカバーは 90° 以上開かないで下さい)

それをもう一度本体にセットします。



後はボタンを押して測定結果を待つだけです。